

# Filtru LF-3/4-D-MIDI-NPT

Numar piesa: 173696

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                        | Valoare  |
|---------------------------------------|--|
| Dimensiune                            | Midi   |
| Seria                                 | D  |
| Pozitie de instalare                  | vertical   |
| Finete de filtrare                    | 40 μm  |
| Purjare a condensului                 | palpare manuala  |
| Cantitate max. de condens             | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Protectie pahar                       | Cos metalic de protectie                                     |
| Presiune de lucru                     | 0 bar...16 bar   |
| Debit nominal normal                  | 3000 l/min   |
| Mediu de operare                      | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Gaze inerte |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK  | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                 |
| Conformitatea LABS                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de depozitare             | -10 °C...60 °C   |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Gaze inerte |
| Temperatura medie                     | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura ambianta                  | -10 °C...60 °C   |
| Tipul de montare                      | optional:<br>Instalarea liniei<br>cu coltar de sustinere     |
| Conector pneumatic 1                  | 3/4 NPT  |
| Conexiune pneumatica 2                | 3/4 NPT  |
| Nota privind materialele              | Conform RoHS   |
| Material filtru                       | PE   |
| Material carcasa                      | Zinc turnat sub presiune<br>PC                               |