

Combinatie filtru fin LFMBA-3/8-D-MINI-A-NPT

Cod: 173745

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Microfiltru 1 µm pentru prefiltrare si microfiltru cu 0.01 µm, cu protectie din metal

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| marime de fabricatie | Mini |
| serie | D |
| pozitie instalare | vertical |
| Finetea filtrului | 0,01 µm |
| Eficienta filtrului | 99,9999 % |
| purjare | complet automat |
| Protectie pahar | pahar de protectie metalic |
| presiune de operare | 1,5 ... 12 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gaze inerte |
| Temperatura medie | 1,5 ... 60 °C |
| Continutul rezidual de ulei | 0,01 mg/m ³ |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii |
| Conexiune pneumatica 1 | 3/8 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 3/8 NPT |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul filtrului | Fibre de borosilicat |
| Materialul carcasei | zinc turnat sub presiune |
| Materialul paharului | PC |