


# Grup de preparare aer FRC-3/8-D-7-MINI-A-NPT

Numar piesa: 173851

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare  |
|---|--|
| Dimensiune                                  | Mini   |
| Pozitie de instalare                        | vertical   |
| Purjare a condensului                       | complet automat  |
| Finete de filtrare                          | 40 μm  |
| Presiune de lucru                           | 2 bar...12 bar   |
| Domeniu de reglare a presiunii              | 0.5 bar...7 bar  |
| Debit nominal normal                        | 1500 l/min   |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gaze inerte       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Clasa de puritate a aerului la iesire       | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Gaze inerte       |
| Temperatura medie                           | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura ambianta                        | -10 °C...60 °C   |
| Greutate produs                             | 660 g  |
| Tipul de montare                            | optional:<br>Instalarea liniei<br>cu coltar de sustinere           |
| Conector pneumatic 1                        | 3/8 NPT  |
| Conexiune pneumatica 2                      | 3/8 NPT  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS   |
| Material carcasa                            | Zinc turnat sub presiune<br>PC                                     |