

# Grup de preparare aer FRC-1/2-D-5M-MIDI-A-NPT

Numar piesa: 173865

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Midi
Pozitie de instalare	vertical
Purjare a condensului	complet automat
Finete de filtrare	5 $\mu$ m
Presiune de lucru	2 bar...12 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...12 bar
Debit nominal normal	1800 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 $^{\circ}$ C...60 $^{\circ}$ C
Temperatura ambianta	-10 $^{\circ}$ C...60 $^{\circ}$ C
Greutate produs	1440 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu coltar de sustinere
Conector pneumatic 1	1/2 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/2 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC