


Grup de preparare aer FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

Numar piesa: 173882

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Maxi
Pozitie de instalare	vertical
Purjare a condensului	rotire manuala
Finete de filtrare	40 lfm
Presiune de lucru	1 bar...16 bar
Debit nominal normal	8500 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:~:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	2390 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu coltar de sustinere
Conector pneumatic 1	3/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	3/4 NPT
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC