


# Flansa oscilanta SNCB-50

Numar piesa: 174392

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare  |
|---|--|
| Dimensiune                                  | 50   |
| Pe baza standardului                        | ISO 15552  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 1 - stres redus la coroziune   |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B2-L   |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Metalele cu mai mult de 5% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Temperatura ambianta                        | -40 °C...90 °C   |
| Greutate produs                             | 232 g  |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS   |
| Material fixare                             | Aluminiu turnat sub presiune   |
| Material bolt                               | Otel galvanizat  |
| Material rulment                            | Material plastic   |
| Material saiba                              | Otel galvanizat  |
| Material suruburi                           | Otel, galvanizat   |
| Material siguranta                          | Otel cu arc, galvanizat  |