


Flansa oscilanta SNCB-63

Numar piesa: 174393

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	63
Pe baza standardului	ISO 15552
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu mai mult de 5% cupru in masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse placile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Temperatura ambianta	-40 °C...90 °C
Greutate produs	375 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material fixare	Aluminiu turnat sub presiune
Material bolt	Otel galvanizat
Material rulment	Material plastic
Material saiba	Otel galvanizat
Material suruburi	Otel, galvanizat
Material siguranta	Otel cu arc, galvanizat