

# Set pentru pozitii multiple DPNC-32

Cod: 174418

FESTO

pentru conectarea a doi cilindri cu diametre identice in vederea formarii unui cilindru cu multi pozitii



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	291 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	otel
Materialul pinului filetat	otel zincat
Materialul piulitei	otel zincat