

Set amortizor de soc YHD-8

Cod: 174542

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	7
cursa	5 mm
amortizare	caracteristica dura autoreglabil
pozitie instalare	oricare
recunoasterea pozitiei	fara
viteza max. de impact	3 m/s
durata de revenire scurta	0,2 s
durata de revenire lunga	1 s
modul de functionare	cu actiune simpla prin apasare
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	5 mm
forta maxima de lovire	300 N
consumul de energie max. la o cursa	2 J
consumul de energie max. pe ora	12.000 J
energia reziduala max.	0,01 J
forta de revenire	0,7 N
greutate produs	18 g
tip fixare	cu contrapiulita
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama nichelat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat