


Greifer cu prindere in 3 puncte HGD-16-A

Cod: 174819

FESTO

autocentrabil, poate fi utilizat ca greifer intern, cat si extern, cu proprietatea de sesizare a proximitatii pozitiei.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16
cursa bacului de greifer	2,5 mm
precizia max. de inlocuire	0,2 mm
precizie de repetare greifer	<= 0,04 mm
numarul bacurilor de greifer	3
modul de functionare	cu actiune dubla
functiune de greifer	3 puncte
structura constructiva	parghie
recunoasterea pozitiei	pentru senzori Hall.
forta totala la 6 bar, deschidere	120 N
forta totala la 6 bar, inchidere	90 N
presiune de operare	2 ... 8 bar
frecventa max. de lucru a greiferului	4 Hz
durata min. de deschidere la 6 bar	5 ms
durata min. de inchidere la 6 bar	5 ms
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	5 ... 60 °C
forta de strangere / bac de greifer la 6 bar, deschis	40 N
forta de strangere / bac de greifer la 6 bar, inchis	30 N
forta max. la bacul de greifer Fz dinamica	0,3 N
forta max. la bacul de greifer Fz statica	34 N
momentul max. al bacului Mx dinamic	0,005 Nm
momentul max. al bacului Mx static	0,5 Nm
momentul max. al bacului My dinamic	0,008 Nm
momentul max. al bacului My static	0,8 Nm
momentul max. al bacului Mz dinamic	0,005 Nm
momentul max. al bacului Mz static	0,5 Nm
greutate produs	110 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	M3
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac de acoperire	POM
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu nichelat
informatii referitoare la material pentru bacul de greifer	otel de scule nichelat