


# Priza cu cablu KMEB-2-230-5

Cod: 174847

FESTO

preasamblat, pentru ventile MEBH, MOEBH si bobine N2.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	Pe ventil magnetic cu surub central M2,5
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	400 g
Conectare electrica	4 pini Priza in unghi Oglinda de conectare tip C conform EN 175301-803 conform DIN EN 175301-803
Tensiune nominala de operare AC	230 V
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Lungimea cablului	5 m
Diametrul cablului	6,2 mm
Structura cablului	3x0,75
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Materialul carcasi	PA POM
Materialul contactului electric	Bronz