

Drosel cu supapa de sens GRGA-M3-QS-3



Cod: 175044

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[droselizare pe exhaustare cu racord rapid QS](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie drosel cu supapa de cale
Conexiune pneumatica 1	QS-3
Conexiune pneumatica 2	M3
Elemente de ajustare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
Debit nominal normal in directia droselului	41 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	27 ... 50 l/min
presiune de operare	0,2 ... 10 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
pozitie instalare	Oricare
Debit normal in directia de strangulare 6 -> 0 bar	95 l/min
Debit normal in directia supapei 6 -> 0 bar	75 ... 110 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	0,3 Nm
Greutate produs	14 g
Material of threaded plug	Alama nichelat
Indicatie material	conform RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Alama
Material swivel fitting	zinc turnat sub presiune