



Comutator de presiune PEV-1/4-B-OD

Numar piesa: 175250

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-1
Autorizare	CCC
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Nota privind materialele	Conform RoHS
Variabila masurata	Presiune relativa
Metoda de masurare	Traductor de presiune pneumatic-electric
Presiune de lucru	0.1 MPa...1.2 MPa 1 bar...12 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Temperatura medie	-20 °C...80 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Functia elementului de comutare	Schimbator
Frecventa max. de comutare	3 Hz
Tensiune de iesire de comutare max. AC	250 V
Tensiune de iesire de comutare max. CC	125 V
Curent de iesire max.	5000 mA
Curent minim de sarcina	1 mA la 24 V 10 mA la 10 V 100 mA la 5V
Categoria de utilizare a sarcinii inductive	CA-14 DC-13
Categoria de utilizare sarcina rezistiva	AC-12 DC-12
Conector electric	Forma A Stecker conform DIN 43650 design patrat

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Pozitie de instalare	orice
Conexiune pneumatica	G1/4
Greutate produs	194 g
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune
Material contact de comutare	Argint
Afisajul starii de comutare	LED galben
Domeniu de reglare valori de prag	1 bar...12 bar
Tip de protectie	IP65
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L