

Cablu de conectare KMP1-02-II-8-10


Cod: 175657

Produs in retragere de pe piata

FESTO

pentru insula de ventilie IIMP-02, gata asamblata pentru 6-8 pozitii ventilie, 10 m lungime.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 300 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 250 V
capacitatea curent de sarcina	4 A
tip de protectie	IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	5 ... 70 °C
temperatura mediului	-30 ... 70 °C
greutate produs	5.672 g
racord electric	cu 40 poli doza
structura cablului	39 x 0,75 mm ²
diametrul cablului	17 mm
lungimea cablului	10 m
tip fixare	cu etrier de fixare
informatii referitoare la material pentru carcasa	metal usor turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PE
informatii material conectori	aliaj de cupru argintat