


Cablu de conectare KMP2-03-E-10-26

Cod: 175665

FESTO

For valve terminal VIMP/VIFB, max. 24 inputs, 10 m long
produs retras. Livrabil pana in 2012.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	≤ 250 V
Domeniul tensiunilor de operare DC	≤ 300 V
capacitatea curent de sarcina	7,5 A
tip de protectie	IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 80 °C
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
greutate produs	3.600 g
racord electric	doza cu 26 poli
structura cablului	26 x 0,75 mm ²
diametrul cablului	15 mm
lungimea cablului	10 m
tip fixare	cu piulita olandeza
codul de culori pentru izolatia conductorilor	Cablu negru cu numaratoare consecutiva alba de la 1 la 26
informatii referitoare la material pentru etansari	CR rezistent la lumina si la ulei
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj de cupru nichelat
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC
informatii material conectori	aliaj de cupru aurit