


Cuplaj EAMC-40-66-XX-15

Cod: 176036

FESTO

pentru DGE



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 2	15 mm
marime de fabricatie	40
Lungime nominala	66 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	6.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	42,3 kgmm ²
Greutate produs	139 g
Indicatie material	conform RoHS