


Cilindru rotund DSAH-16- -PPV-A-Q

Cod: 176273

FESTO

cu capac de lagar pentru montaj direct, capac de inchidere cu
racord de alimentare radial, cu tija cu profil patrat.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| cursa | 1 ... 250 mm |
| diametru piston | 16 mm |
| amortizare | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete |
| siguranta contra torsiunii/ghidaj | ghidaj patrat |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| lungime de amortizare | 14 mm |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 103,7 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 120,6 N |
| masa miscata la 0 mm cursa | 35 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 4,9 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 56 g |
| adaos de masa la 10 mm cursa | 2,2 g |
| racord pneumatic | M4 |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inoxidabil inalt aliat |