


# Cilindru rotund DSAG-32- -PPV-A-S2-S6

Cod: 176457

FESTO

Capac de inchidere cu stifturi filetate, cu tija piston bilaterala si garnituri rezistenta la temperaturi pana la 120°C.  
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Reprezentare

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 500 mm
diametru piston	32 mm
filet tija de piston	M10x1,25
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
capat tija de piston	filet exterior
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 120 °C
lungime de amortizare	19 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	415 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	483 N
masa miscata la 0 mm cursa	222 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	15,4 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	312 g
adaos de masa la 10 mm cursa	8,9 g
racord pneumatic	M26x1,5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat