


Cilindru rotund DSA40- -PPV-A-Q

Cod: 176481

FESTO

cu capac de lagar pentru montaj direct, capac de inchidere cu racord de alimentare radial, cu tija cu profil patrat.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Exemplary
representation



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 500 mm
diametru piston	40 mm
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
siguranta contra torsiunii/ghidaj	ghidaj patrat
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	22 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	633 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	754 N
masa miscata la 0 mm cursa	469 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	24 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	586 g
adaos de masa la 10 mm cursa	15,9 g
racord pneumatic	M6
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat