



Cilindru rotund DSAQ-50- -PPV-A-Q

Cod: 176532

FESTO

Capac de inchidere cu conectare aer radiala, cu tija piston patrata.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 500 mm
diametru piston	50 mm
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
siguranta contra torsiunii/ghidaj	ghidaj patrat
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	27 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	989 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.178 N
masa miscata la 0 mm cursa	892 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	40,1 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	977 g
adaos de masa la 10 mm cursa	24,8 g
racord pneumatic	M45x1,5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat