



# Cilindru rotund DSAG-50- -P-A-S2-S6

Cod: 176559

FESTO

Capac de inchidere cu stifturi filetate, cu tija piston bilaterala si garnituri rezistenta la temperaturi pana la 120°C.  
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 500 mm
diametru piston	50 mm
filet tija de piston	M16x1,5
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
capat tija de piston	filet exterior
presiune de operare	1 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 120 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	989 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.178 N
masa miscata la 0 mm cursa	892 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	40,1 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	977 g
adaos de masa la 10 mm cursa	24,8 g
racord pneumatic	M45x1,5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat