

Cilindru rotund DSAG-50- -PPV-A-CT

Cod: 176562

FESTO


Capac de inchidere cu stifturi filetate.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2010.



Reprezentare



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| curso | 1 ... 500 mm |
| diametru piston | 50 mm |
| amortizare | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| lungime de amortizare | 27 mm |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 989 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 1.178 N |
| masa miscata la 0 mm cursa | 892 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 40,1 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 977 g |
| adaos de masa la 10 mm cursa | 24,8 g |
| racord pneumatic | M45x1,5 |
| indicatie material | Fara cupru si PTFE |
| informatii referitoare la material pentru capac | aliaj maleabil aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inalt aliat |