

Separator fluide CQA-22

Numar piesa: 177716

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	12 mm
Pozitie de instalare	orice
Unitate de ambalare	1
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar...7 bar
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.95 bar...15 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura medie	-25 °C...75 °C
Temperatura ambianta	-25 °C...70 °C
Greutate produs	76 g
Conector pneumatic 1	pentru teava/furtun cu Ø exterior 22 mm
Conexiune pneumatica 2	pentru teava/ furtun cu Ø exterior de 22 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	POM
Material inel detasabil	POM
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt