

Tub plastic PUN-4X0,75-RT

Numar piesa: 178410

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Ø exterior | 4 mm |
| raza de indoire relevanta pentru debit | 17 mm |
| Ø interior | 2.6 mm |
| Raza min. de indoire | 8 mm |
| Nota de aplicare | TPE-U pe baza de ester Furtunul de plastic poate fi pozitionat in contact cu cabluri doar daca invelisul acestora nu contine ester de acid fosforic. In caz contrar, furtunul de plastic se poate deteriora. |
| Proprietati ale furtunului | lant energetic adecvat |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 000032...101.5 000032 |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032 |
| Autorizare | TÜV |
| Organizatia emitenta a certificatului | B 013277 0506 00 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Material de testare la foc | UL94 HB |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambianta | -35 °C...60 °C |
| Greutatea produsului in functie de lungime | 0.0089 000015 |
| Conexiune pneumatica | pentru racordul push-in cu Ø exterior de 4 mm pentru niplu de legatura Ø interior 3 mm cu piulita olandeza pentru niplu de legatura cu Ø interior 3 mm |
| Culoare | rosu |
| Duritate Shore | D 52 +/-3 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material furtun | TPE-U (PU) |