

Cartuș de blocare KP-10-350

Numar piesa: 178455

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pozitie de instalare	orice
Tip de prindere cu directie de actiune	bilateral Prindere cu arc, eliberare cu aer comprimat
Structura constructiva	Discuri de inclinare
Variante	tija de piston pe o parte
Presiune de lucru	1 MPa 10 bar
Presiune eliberata	0.3 MPa 3 bar
material rotund care trebuie fixat	10 mm
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Fora de mentinere statica	350 N
Greutate produs	50 g
Material garnituri	NBR TPE-U (PU)
Material arc	Otel de arcuri
Material carcasa	Aluminiu anodizat
Falci de prindere a materialului	Alama
Materialul pistonului	POM