

# insula ventile VIMP-04-D-3


Cod: 18088

FESTO

Typ 04-A, cu conexiune multipin, marimea 3.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

~ConfIndependentDatasheet

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 presurizat 5/3 exhaustat 5/3 inchis
debit nominal normal	4.500 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
racordare electrica	Multipol
numarul max. de pozitii de ventile	14
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip de protectie	IP65
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
tip de actionare	electric
tip insula	04
structura constructiva	sertar cu piston
alimentare cu aer pilot	extern intern
structura insulei de ventile	modular si extensibil
afisarea pozitiei de comutare	LED
presiune de comanda	2 ... 10 bar
compatibilitate la vacuum	da
tensiune nominala de operare AC	110 V
tensiune nominala de operare DC	24 V
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
temperatura mediului	-10 ... 60 °C