


Cilindru rotund ESAA-10- -P


Cod: 183141

FESTO

Capac de inchidere cu conectare axiala la aer.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 60 mm
diametru piston	10 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune simpla prin apasare
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, inaintare	41,6 N
masa miscata la 0 mm cursa	8,5 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	2,7 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	20 g
adaos de masa la 10 mm cursa	1 g
racord pneumatic	M5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat