



Cilindru rotund ESAZB-16- -P

Cod: 183173

FESTO

cu capac de lagar pentru montaj direct, capac de inchidere cu
racord de alimentare axial.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 105 mm
diametru piston	16 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	2 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune simpla cu tragere
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, inaintare	87,7 N
masa miscata la 0 mm cursa	20 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	4,9 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	61 g
adaos de masa la 10 mm cursa	2,2 g
racord pneumatic	M5
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat