


Cilindru rotund ESAZS-20- -P

Cod: 183191

FESTO

Capac de inchidere cu lagar oscilant.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Korea.



Reprezentare

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 150 mm
diametru piston	20 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	2 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune simpla cu tragere
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, inaintare	135,5 N
masa miscata la 0 mm cursa	70 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	7,2 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	148 g
adaos de masa la 10 mm cursa	3,9 g
racord pneumatic	G1/8
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat