


Cilindru rotund ESAZA-25- -P-A

Cod: 183216

FESTO

Capac de inchidere cu conectare axiala la aer.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Exemplary
representation



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 150 mm
diametru piston	25 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	2 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune simpla cu tragere
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, inaintare	222,9 N
masa miscata la 0 mm cursa	123 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	11,1 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	229 g
adaos de masa la 10 mm cursa	6,2 g
racord pneumatic	G1/8
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat