

Priza FBSD-GD-9-5POL

Numar piesa: 18324

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipul de montare	cu piulita olandeza
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	33 g
Conector electric	5 pini Priza dreapta / clema cu surub Forma A M12x1
Domeniu de tensiune de lucru CC	60 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	60 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	1.5 kV
Presetupa	Pg9
Diametrul admisibil al cablului	6 mm...8 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.75 000013
Tip de protectie	IP67
Temperatura ambianta	-40 °C...85 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Material carcasa	Ranforsat cu PA
Culoarea carcasei	negru
Material piulita olandeza	Zinc turnat sub presiune nichelat
Material contacte de cuplare	Bronz nichelat si aurit