


# Cilindru rotund ESAZS-40- -P

Cod: 183251


FESTO

Capac de inchidere cu lagar oscilant.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft Corea.



Exemplary  
representation



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 250 mm
diametru piston	40 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	2 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune simpla cu tragere
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, inaintare	528 N
adaos de greutate la 10 mm cursa	24 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	640 g
adaos de masa la 10 mm cursa	15,9 g
racord pneumatic	G1/4
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat