



# Distribuitor cu comanda electrica MN1H-5/2K-FR-NA

Cod: 183974

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Cu oglinda tip NAMUR, cu actionare manuala suplimentara, fara bobina si fara conector electric. Bobina si conectorul trebuie comandate separat.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil
tip de actionare	electric
latime	44,5 mm
debit nominal normal	1.000 l/min
presiune de operare	2 ... 10 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
aprobare	Germanischer Lloyd
deschidere nominala	8 mm
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
principiu de etansare	moale
pozitie instalare	oricare
corespunde normelor	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
actionare manuala auxiliara	cu oprire
tip de comanda	pilotat
directia de curgere	reversibil
presiune de comanda	2 ... 10 bar
valoare b	0,25
valoare C	3 l/sbar
durata de deconectare	90 ms
durata de conectare	20 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
racord electric	fisa design patrat conform DIN 43650
racord deschidere pentru respiratie	intern
racord pneumatic 1	placa de conectare
racord pneumatic 2	placa de conectare
racord pneumatic 3	placa de conectare
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR