

Actionare manuala HAB-1/4

Numar piesa: 184586

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Latimea nominala | 7 mm |
| Pozitie de instalare | orice |
| Functie de ventil | Element de aerisire |
| Presiune de lucru | 0 bar...10 bar |
| Debit nominal normal de aerisire 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi) | 165 l/min |
| Protectie la explozie | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -20 °C...80 °C |
| Temperatura ambianta | -20 °C...80 °C |
| Cuplu de strangere max. | 15 Nm |
| Tipul de montare | insurubabil |
| Conector pneumatic 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | Aliaj de aluminiu forjat, anodizat |