

Actionare manuala HAB-1/2

Numar piesa: 184588

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	14 mm
Pozitie de instalare	orice
Functie de ventil	Element de aerisire
Presiune de lucru	0 bar...10 bar
Debit nominal normal de aerisire 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi)	165 l/min
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...80 °C
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Cuplu de strangere max.	45 Nm
Tipul de montare	insurubabil
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat