

Mufa senzor SIE-GD

Numar piesa: 18494

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipul de montare	cu piulita olandeza
Greutate produs	13 g
Conector electric	4 pini Priza dreapta / clema cu surub M12x1
Codificare stecher	A
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...250 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...250 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Diametrul admisibil al cablului	4 mm...6 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.25 000013...0.75 000013
Tip de protectie	IP67
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	negru
Material piulita olandeza	PA
Material garnituri	CR FPM
Material contacte de cuplare	Alama Cu strat de acoperire cu bronz alb