


Priza FBSD-GD-7

Cod: 18497

FESTO

pentru conectarea magistralei la conexiunile electrice de comanda
ale ventilelor si terminalelor de ventil/senzori.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101 EN 61984
tip fixare	cu piulita olandeza
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	28 g
Conectare electrica	Tip A M12x1 4 pini Priza dreapta / clema filetata
Domeniul tensiunilor de operare DC	<= 250 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	<= 250 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Fiting de cablu	Pg7
Diametru cablu permis	4 ... 6 mm
Sectiune transversala racord	0,75 mm ²
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-40 ... 85 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Informatii referitoare la material pentru carcasa	ranforsat PA
Culoare carcasa	negru
Informatie material piulita olandeza	zinc turnat sub presiune nichelat
Informatii material conectori	Bronz protectie din bronz alb