


# Conector retea NTSD-GD-13,5

Cod: 18526

FESTO

Pentru insule de ventilie.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	cu piulita olandeza
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	31 g
Conectare electrica	4 pini Priza dreapta clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 250$ V
Capacitatea curent de sarcina	16 A
Fiting de cablu	Pg13
Diametru cablu permis	6 ... 8 mm
Sectiune transversala racord	2,5 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP67
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul carcasei	PBT
Materialul contactului electric	Aliaj de cupru Alama