



Cilindru rotund CRDSW-2"- -P-A

Cod: 185386

FESTO

Rezistent la coroziune, permite echiparea cu senzori de proximitate.
in diferite forme constructive, cu inele elastice la capetele de cursa.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.
produs retras. Livrabil pana in 2012.



Exemplary
representation

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,4 ... 20 "
diametru piston	2"
bazat pe norme	ISO 6431
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
presiune de operare	0,6 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	990 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.178 N
racord pneumatic	NPT1/4-18
informatii referitoare la material pentru capac	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat