



Cilindru rotund CRDSNU-1"- -P-A-S2

Cod: 185406

FESTO

Rezistent la coroziune, cu tija bilaterală. Conform DIN ISO 6432, permite echiparea cu senzori de proximitate, în diferite variante constructive, cu inele elastice la capetele de cursă.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA, produs retras. Livrabil până în 2012.



Exemplary
representation

Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| cursă | 0,4 ... 20 " |
| diametru piston | 1" |
| bazat pe norme | ISO 6432 |
| amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete |
| capăt tija de piston | filet exterior |
| presiune de operare | 1 ... 10 bar |
| modul de funcționare | cu acțiune dublă |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistență la coroziune KBK | 4 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| forță teoretică la 6 bar, revenire | 247 N |
| forță teoretică la 6 bar, înaintare | 247 N |
| racord pneumatic | NPT1/8-27 |