


# Priza SEA-M12-4WD-PG7

Cod: 185498

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                    | valoare  |
|---|--|
| bazat pe norme                                    | EN 61076-2-101<br>EN 61984   |
| tip fixare  | cu piulita olandeza  |
| pozitie instalare                                 | Oricare  |
| Greutate produs                                   | 30 g   |
| Conectare electrica                               | Tip A<br>M12x1<br>4 pini<br>Priza in unghi / clema filetata        |
| Domeniul tensiunilor de operare DC                | $\leq 250$ V   |
| Domeniul tensiunilor de operare AC                | $\leq 250$ V   |
| Sarcina de curent acceptabila la 40°C             | 4 A  |
| Rezistenta la tensiune                            | 2,5 kV   |
| Fiting de cablu                                   | Pg7  |
| Diametru cablu permis                             | 4 ... 6 mm   |
| Sectiune transversala racord                      | 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Tip de protectie                                  | IP67   |
| Temperatura mediului                              | -40 ... 85 °C  |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)       | conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute |
| Indicatie material                                | conform RoHS   |
| Grad de contaminare                               | 3  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK              | 1 - Rezistenta redusa la coroziune                                 |
| Informatii referitoare la material pentru carcasa | PBT  |
| Culoare carcasa                                   | negru  |
| Informatie material piulita olandeza              | zinc turnat sub presiune<br>nichelat                               |
| Informatii material conectori                     | Alama<br>protectie din bronz alb                                   |