



# Grup de preparare aer FRC-1/8-D-MINI-KF-A

Numar piesa: 185840

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Seria	D
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 μm
Purjare a condensului	complet automat
Structura constructiva	Modul de ramificare Presostat Ventil START Regulator de filtru cu manometru Lubrifiant proportional standard Ventil de pornire in siguranta
Cantitate max. de condens	22 cm <sup>3</sup>
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Indicator de presiune	cu manometru
Presiune de lucru	3 bar...12 bar
Domeniu de reglare a presiunii	2.5 bar...12 bar
Histerezis max. de presiune	0.2 bar
Debit nominal normal	530 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:-:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	1800 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8

<b>Caracteristica</b>	<b>Valoare</b>
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC