



# Generator vacuum CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8

Numar piesa: 185871

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare  |
|---|--|
| Diametru nominal duza Laval                 | 0.95 mm  |
| Pozitie de instalare                        | orice  |
| Caracteristicile ejectorului                | vid ridicat  |
| Presiune de lucru                           | 2 bar...10 bar   |
| Vacuum max.                                 | 85 %   |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 1 - stres redus la coroziune                                       |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medie                           | 0 °C...50 °C   |
| Temperatura ambianta                        | 0 °C...50 °C   |
| Greutate produs                             | 114 g  |
| Conector electric                           | Stecher  |
| Tipul de montare                            | cu orificiu de trecere   |
| Conector pneumatic 1                        | Placa de racordare   |
| Conector pneumatic 3                        | Placa de racordare   |
| Racord de vacuum                            | G1/8   |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS   |
| Material carcasa                            | Aluminiu turnat sub presiune                                       |