

Bloc racordare VIGI-03-4,0


Cod: 18653

Produs in retragere de pe piata

[pentru insule de ventile](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marimea ramei	36 mm
numarul max. de pozitii de ventile	2
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Domeniul tensiunilor de operare DC	24 V
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
greutate produs	300 g
tip fixare placa de conectare	cu filet interior
racord pneumatic 2	G1/8
racord pneumatic 4	G1/8
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aluminiu turnat sub presiune