


# Controler axa SPC200/P05

Cod: 187813

FESTO

Pentru pana la 4 axe pneumatice, cu conexiune PROFIBUS DP



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare   |
|---|---|
| asamblare aparate   | unitate de baza pentru 4 module<br>alimentare cu tensiune<br>interfata seriala<br>Subcontroller<br>interfata PROFIBUS |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)                     | conform directivei europene EMV   |
| rezistenta la socuri permanente, conform DIN/IEC 68 partea 2-82 | testat dupa gradul de severitate 2  |
| umiditatea relativa a aerului                                   | 0 - 95 %<br>nu condenseaza  |
| tip de protectie  | IP20<br>conform IEC 60529   |
| rezistenta la oscilatii conform DIN/IEC 68 partea 2-6           | testat dupa gradul de severitate 1  |
| temperatura mediului  | -5 ... 50 °C  |