


Ramificator cablu ASI-KVT-FK

Numar piesa: 18786

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	7.2 g
Domeniu de tensiune de lucru CC	75 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	60 V
Capacitate de transport al curentului	3 A
Sectiune transversala a conectorului	1.5 000013
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...50 °C
Temperatura de depozitare	-30 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Material carcasa	PA
Material contacte de cuplare	Bronz