


# Conector cablu ASI-SD-FK-M12

Cod: 18788

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
Domeniul tensiunilor de operare AC	$\leq 40$ V
capacitatea curent de sarcina	2 A
tip de protectie	IP65 IP67
temperatura mediului	-25 ... 60 °C
greutate produs	16,8 g
sectiune transversala racord	1,5 mm <sup>2</sup>
racord electric	cu 5 poli doza dreapta / tehnica de penetrare
tip fixare	cu piulita olandeza
culoare carcasa	negru
informatii referitoare la material pentru piulita olandeza	nichelat
informatii referitoare la material pentru carcasa	PA
informatii material conectori	aliaj de cupru aurit