


Comanda locala DLP-VSE-3-5/3-G-ASI

Cod: 188473

FESTO

pentru seria de cilindri DLP.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	la alegere: cu gaura de trecere cu accesorii
utilizare in afara domeniului	C1 - zone de utilizare protejate la intemperii
presiune de operare	3 ... 8 bar
presiune nominala de operare	6 bar
domeniul tensiunii de operare a interfetei DC AS	26,5 ... 31,6 V
domeniul tensiunii de operare a interfetei DC AS pentru alimentare suplimentara	20,4 ... 28,8 V
consum max. de curent	180 mA
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3
umiditatea relativa a aerului	5 - 100 % cu condensare
tip de protectie	IP65 in stare montata conform IEC 60529
temperatura mediului	-5 ... 50 °C
greutate produs	1.700 g
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu eloxat
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu eloxat
informatii referitoare la material pentru suruburi	otel zincat
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)