



# Cilindru rotund DSEU-20-125-P-A-MA

Cod: 188660

FESTO

Capac de inchidere cu conectare axiala la aer.  
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	125 mm
diametru piston	20 mm
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	piston tija de piston teava de cilindru
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	racord aer comprimat axial
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	0 ... 80 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire	158 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	189 N
masa miscata la 0 mm cursa	31,3 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	7,4 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	107,6 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	G1/8
indicatie material	contine substante cu LABS
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inoxidabil inalt aliat