


# Bloc racordare VIGK-04-D-2

Cod: 18886

FESTO

pentru insule de ventile

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	ISO 5599-2
numarul max. de pozitii de ventile	1
presiune de operare	-0,9 ... 16 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
aprobare	UL - Recognized (OL)
tip fixare placa de conectare	cu gaura de trecere
racord pneumatic 1	G3/4
racord pneumatic 2	G3/8
racord pneumatic 3	G3/4
racord pneumatic 4	G3/8
racord pneumatic 5	G3/4
informatii referitoare la material pentru placa de conectare	aluminiu turnat sub presiune